



HAE316

Interrupteur à coupure visible 3P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC21	160 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit I _{cm} sous 415 V AC selon IEC60947-3	7 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	4 kA
Courant assigné admissible courte durée I _{cw} IEC60947	4 kA

Architecture

Type de pôles	3P
Nombre de pôles	3

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	70 mm ²
Section de raccordement en câble souple	70 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	7.50 W
Puissance dissipée totale sous I _N	22.50 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	56000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Installation, montage

Couple de serrage	4 - 4,4 Nm
-------------------	------------

Capacité

Nombre de modules	6.22
-------------------	------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	84 mm
Largeur	109 mm
Profondeur	132 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui