



KB463A

**Barretta di cablaggio 3P+N 12 moduli DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale

63 A

**Architettura**

Numero di poli

4

**Serie**

Lunghezza

210 mm

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp

4000 V

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 400 V

**Connessione**

Sezione conduttore rigido

10 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore

Sbarra di fase con pin

**Numero di moduli**

Numero di moduli

12

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si