



KB463A

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm² 12M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 400 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem

Pojemność

Liczba modułów 12

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak