




KB463A

Шина гребінчаста 4P 10мм² 12М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----