



KB463C

**Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm<sup>2</sup> 24M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	420 mm
----------	--------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	24
-------------------	----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----