



KB463C

**Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm<sup>2</sup> 24M**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Architektura**

Liczba biegunów 4

**Wymiary**

Długość 420 mm

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 400 V

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem

**Pojemność**

Liczba modułów 24

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak