



KB463C

**Pente de lig. 4P 63A (pont.) 10mm<sup>2</sup> 24M**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 63 A

**Arquitetura**

Número de polos 4

**Dimensões**

Comprimento 420 mm

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 4000 V

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 400 V

**Conexão**

Secção transversal de condutor rígido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com pino

**Capacidade**

Número de módulos 24

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim