




KB463C

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 63A 24M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	420 mm
-------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4000 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Φάση διακλάδωσης με pin
----------------	-------------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----