



15711909

**S.1/B.x - tecla dupla aparaf., branco mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 54,90 mm |
| Largura      | 55,70 mm |
| Profundidade | 22 mm    |

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Texto**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Impressão          | Sem gravação                                  |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso                     |
| Tampa              | Com bucha na tampa para colocação de parafuso |

**Adequado para**

|         |
|---------|
| S.x/B.x |
|---------|