




TXB304



### Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy

#### Technické vlastnosti

##### Nastavení

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

##### Architektura

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sběrníkový systém | EIB |
|-------------------|-----|

##### Elektrický proud

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet vstupních obvodů | 4 |
|------------------------|---|

##### Konektivita

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Se sběrníkovým systémem KNX RF | Ne |
|--------------------------------|----|

##### Vybavení

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vyžaduje externí signální napětí | Ne |
| Obousměrné rádiové frekvence     | Ne |
| S baterií                        | Ne |
| S řízením systému HVAC           | Ne |

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

##### Osvětlení

|              |    |
|--------------|----|
| Ovládání LED | Ne |
|--------------|----|

##### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva    | Světle šedá |
| Kód RAL  | 7035        |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

##### Podmínky použití

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Provozní teplota | 0 - 45 °C |
|------------------|-----------|

##### Napětí

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Vstupní napětí               | 5 - 5 V               |
| Provozní napětí nad sběrníci | 21 - 32 V             |
| Typ napájecího napětí        | DC                    |
| Systémové napětí             | 30 V DC přes sběrnici |

##### Texty

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Způsob montáže | Pro montáž pod omítku a do dutých příček |
| Typ připojení  | S předmontovaným kabelem                 |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|