



TXB304



IP20



ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus EIB

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 4

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Όχι

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

Τάση

Τάση εισόδου 5 - 5 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα

Είδος σύνδεσης Με προσαρμοσμένο καλώδιο

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι