




TXB302



IP20



Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Éclairage

Contrôle par LED	Non
------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC via le bus

Textes

Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse
Type de raccordement	Avec câble pré-confectionné

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----