



41108915



**Presca SCHUKO con LED controllo e serigrafia "EDV" Berker S.1/B.3/B.7 rosso lucid**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta Si

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Si

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Si

**Testo**

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

S.x/B.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni

Si

Conformità ROHS

Si