



41108915



S.1/B.x - Schuko "EDV" p-etq c/LED, encl

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Vermelho

Código RAL 3003

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Capacidade

Número de módulos 1

Controlos e indicadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação Luz de controlo de funcionamento integrada

Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Sim

Texto

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

Conformidade RoHs

Sim
