




41108915



Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV,p.za nat.i zašt.za djecu, S.1/B.3/B.7, crv s

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	31 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrirano radno kontrolno svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Da

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da