




41108915



Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "EDV" (datová), S.1/B.x, červená I.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Červená

Kód RAL 3003

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění příchytka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami - liftsystem

Produktový list

41108915

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano