




41108914



Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV,p.za nat.i zašt.za djecu, S.1/B.3/B.7, nar s

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Narandžasta
RAL kod	2003
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	31 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje	Integrisano radno kontrolno svjetlo
---	-------------------------------------

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Da

Tekst

Otisak	Sa natpisom „ZSV”
Poklopac	Poklopac centralne ploče

Tekst

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da