



EPN540

Impulsní relé 16A, 4S, 230V AC / 110V DC

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Klidový proud	6 mA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	16 A

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Připojení

Typ kontaktu	4S
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²
Počet kontaktů	4

Napětí

Ovládací napětí AC	230 - 230 V
Ovládací napětí DC	110 - 110 V
Ovládací napětí 2	110 - 110 V
Ovládací napětí 1	230 - 230 V
Jmenovité izolační napětí	400 V
Provozní napětí AC	250 - 400 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,80 W
Spotřeba při ovládání	55 VA

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	63 mm

Osvětlení

Max. zatížení zářivky	800 VA
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací	900 VA

Vybavení

Počet kontaktů NO	4
Počet kontaktů NC	0

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

