




936552528

Wippenschakelaar, chroom, mat, berker Integro

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Verchroomd Gecoat

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging
---------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	55.50 x 55.50 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	Serie

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----