



HXC025H

Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 230 V AC15	0 A
----------------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
--------------	---------

Napětí

Typ napájecího napětí	AC/DC
-----------------------	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Vybavení

Počet kontaktů INV	1
--------------------	---

Počet kontaktů NC	0
-------------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------