



41108913



Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená I.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Zelená

Kód RAL 6029

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

Texty

Potisk S potiskem "SV"

Kryt Centrální krycí deska

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - líftsystém

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano