



TXB322



ΜΟΝΑΔΑ KNX ΧΩΝΕΥΤΗ 2 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	EIB
-------------	-----

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Ναι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με μπαταρία	Όχι
Με έλεγχο HVAC	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Ναι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Τάση

Τάση εισόδου	5 - 5 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
Είδος σύνδεσης	Με προσυναρμολογημένο καλώδιο

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----