



US41A5

Frontstycke, universN, 600x250mm, 4 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	600 mm
Bredd	250 mm
Djup	56 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	4

Material

Färg	Vit
Transparent	Nej
Material	Polystyren (PS)

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja