



FL500B

Armoire, orion plus, murale, single polyester, 550x600x300mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	550 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique

##### Équipement

Nombre rangées	3
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----