



HCT250AR

**Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 250A FTC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	3,60 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolation Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui