



41108982



**Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco
Código RAL	1013
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Duroplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad de montaje	32 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	Sí
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Controles e indicadores**

Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación	Luz de control de funcionamiento integrada
--	--

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	Sí

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

**Características técnicas**

Berker S.x/B.x

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS

Sí