



75142034



IP20

### Sensore touch doppio comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

#### Potenza

Corrente assorbita 12,50 mA

#### Serie

Profondità di installazione 24,20 mm

Profondità delle scatole da incasso 27 mm

Altezza 160 mm

Larghezza 86 mm

Profondità 37,70 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 4

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

Materiale Alluminio  
Vetro

finitura superficiale Lucido  
Opaco

#### Accessori

Con campo per l'etichetta No

#### Schermo

Con display No

#### Testo

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane  
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della  
superficie del vetro

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od  
oggetto di comunicazione esterno

#### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì