



75142034



IP20

**Sensore touch doppio comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Funzioni**

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

**Potenza**

Corrente assorbita	12,50 mA
--------------------	----------

**Serie**

Profondità di installazione	24,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	27 mm
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	37,70 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Materiale	Alluminio Vetro
finitura superficiale	Lucido Opaco

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Schermo**

Con display	No
-------------	----

**Testo**

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
----------	--

**Tipo di montaggio**

Per installazione verticale

Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-------------	---

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----