



75142034



IP20

Senzor skleněný, 2-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Výkon

Příkon 12,50 mA

Rozměry

Vestavěná hloubka	24,20 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	27 mm
Výška	160 mm
Šířka	86 mm
Hloubka	37,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 4

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Materiál	Hliník Sklo
Povrchová úprava	Lesklý Matná

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce	Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano