



75142034



IP20

B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,50 mA

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 24,20 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 27 mm

Ύψος 160 mm

Πλάτος 86 mm

Βάθος 37,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 4

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Υλικό Αλουμίνιο

Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

Τρόπος εγκατάστασης Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι