



75142034



IP20

### Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor

#### Технічні характеристики

##### Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

##### Потужність

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Поточне споживання | 12,50 mA |
|--------------------|----------|

##### Розміри

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Вбудована глибина | 24,20 mm |
|-------------------|----------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 27 mm |
|-----------------------------------------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Висота | 160 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 86 mm |
|--------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Глибина | 37,70 mm |
|---------|----------|

##### Обладнання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість точок керування | 4 |
|---------------------------|---|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9006 |
|---------|------|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|