




SRB00755

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG115, 75/5A, 2.5BA, клас-1

Технічні характеристики

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Потужність

Потужність	2,50 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,20 W

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	49,50 mm
Глибина	50 mm
Висота отвору	20 mm
Ширина отвору	29,50 mm

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	3000 V
-----------------------------------	--------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 40 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP10
-----------------------------------	------

Електричний струм

Макс. інтенсивність первинного струму	75 A
Макс. інтенсивність вторинного струму	5 A

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка Монтажна панель
-----------	------------------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так