



FL501B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 600X850X300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	850 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	300 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,50 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
------------------------------------	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Πλαστικό

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	5
----------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----