



REN091X



**Module de visualisation d'état LED 2fils 1 bt d'appel porte nom LED modesta**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Finition	Mat

**Dimensions**

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur de montage	22.50 mm

**Tension**

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

**Fonctions**

Fonction	Sonnerie
----------	----------

**Réglages**

Nombre d'utilisateurs	1
-----------------------	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui