




REN091X



Module de visualisation d'état LED 2 fils 1 bt d'appel porte nom LED modesta

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur de montage	22.50 mm

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	1
-----------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----