



HW2E316DE

Luftbrytare (ACB) HW2 66kA 1600A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1600 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000
-----------------------------------	-------

Utrustning

Antal växlande hjälpkontakter	4
-------------------------------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V
Matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	16 $\mu\Omega$
----------------	----------------

Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	3P3D

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	50 ms
---------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	138,20 W
--	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja