



LF4009059016

Ravni ugao, LF 40x90mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 40 mm |
| Širina | 90 mm |

Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

Postavke

|              |         |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 90 - 90 |
|--------------|---------|

Materijali

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Prometna bijela                    |
| RAL kod   | 9016                               |

Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Pogodno za

|                      |  |
|----------------------|--|
| LF 40x90 / LFF 40x90 |  |
|----------------------|--|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |