



VF412TD1

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	4
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	48
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	688 mm
Šířka	352 mm
Hloubka	97,50 mm
Vestavěná výška	652 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	318 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
----------------------	-----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Bezpečnost

Typ uzamčení

Zámek na zacvaknutí
Bez zámku

Test žhavicím drátem

850 °C
