



HXC026H

Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

0 A

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Raccordement

Type de contacts

10+1F

Tension

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

3 W

Equipement

Nombre de contacts inverseurs

0

Nombre de contacts NC

1

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP4X