



DNG2002007030B

## Kabelkanal DNG20020

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	20 mm
Bredd	20 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	5 mm
Slitsbredd	7,50 mm

#### Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

#### Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

#### Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

#### Säkerhet

Brandklass	M1
------------	----

#### Material

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

#### Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

#### Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja