



LFS4006059016

Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Convient pour

LFS 40x60

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

