



LFS4006059016

Plochý roh kanálu LFS 40x60, bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|----------|-------|
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Měření a | 50 mm |

Příslušenství

| | |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

Nastavení

| | |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Materiál

| | |
|----------|---------------|
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Lakované |
| Barva | Dopravní bílá |
| Kód RAL | 9016 |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP | IP30 |

Normy

| | |
|---|-----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ano |
|---|-----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Konfigurace

| | |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

Vhodné pro

| | |
|-----------|--|
| LFS 40x60 | |
|-----------|--|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

