



160002

Glimlampelement voor schak./imp.dr.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	11,70 mm
Breedte	28,10 mm
Diepte	18,50 mm

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Fluorlamp
-----------	-----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----