



160002

**Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 0 A

**Wymiary**

Wysokość 11,70 mm

Szerokość 28,10 mm

Głębokość 18,50 mm

**Materiały**

Kolor Szary

**Oświetlenie**

Typ źródła światła Lampy jarzeniowe

**Dodatkowe informacje**

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak