



160002

Glimlampelement voor schak./imp.dr.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 11,70 mm

Breedte 28,10 mm

Diepte 18,50 mm

Materiaal

Kleur Grijs

Verlichting

Type lamp Fluorlamp

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

RoHS conform Ja