



160002

Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0,9 mA, umetak, siva

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	11,70 mm
--------	----------

Širina	28,10 mm
--------	----------

Dubina	18,50 mm
--------	----------

Materijali

Boja	Siva
------	------

Rasvjeta

Vrsta lampe	Fluo lampa
-------------	------------

Tekst

Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
----------	-----------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----