



160002

Glimlampa 230 V, 0,9 mA, klar, för 2-polig brytare

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

##### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 0 A |
|-----------|-----|

##### Dimensioner

|      |          |
|------|----------|
| Höjd | 11,70 mm |
|------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Bredd | 28,10 mm |
|-------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Djup | 18,50 mm |
|------|----------|

##### Material

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Grå |
|------|-----|

##### Belysning

|                  |        |
|------------------|--------|
| Typ av ljuskälla | Lysrör |
|------------------|--------|

##### Text

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Belysning | Till belysnings- och övervakningskrets |
|-----------|----------------------------------------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|