



LFF4006007030

Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1500 - 1500 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui