



FN6040PDW

Porta modular a.400 I.800

Características técnicas

Dimensões

Altura	400 mm
Largura	900 mm
Profundidade	43 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Metal
Tratamento	Envernizado

Arquitetura

Portas	Abertura para a direita
--------	-------------------------

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento I
Índice de proteção IP	IP43
Recebe fechadura	3 lados 7 mm

Equipamento

Número de filas	0
-----------------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim