




LFS2002009010



#### Goulotte LFS en acier 20x20mm en blanc palmoa

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	228 - 228 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

##### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Accessoires d'alignement	Ecclisses en références séparées
--------------------------	----------------------------------

##### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Écclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

#### Illustrations | dessins

